

Cilindru compact AEN-S-25-10-I-P-A

Numar piesa: 8076505

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	10 mm
Ø piston	25 mm
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu apasare
Capatul tijei pistonului	Filet interior
Structura constructiva	Piston Tija de piston
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Variante	tija de piston pe o parte
Presiune de lucru	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Energia de impact in pozitii de capat	0.3 J
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	22 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	259 N
Masa mobila la cursa de 0 mm	25 g
Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm	6 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	88 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	30 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu filet interior cu accesorii optional:
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material garnituri dinamice	NBR TPE-U (PU)

Caracteristica	Valoare
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt