

Micro filtru MS9-LFM-G-AUM

Numar piesa: 564047

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	MS
Dimensiune	9
Structura constructiva	Filtru de fibre
Finete de filtrare	0.01 µm
Purjare a condensului	rotire manuala
Presiune de lucru	0 MPa...2 MPa 0 bar...20 bar 0 psi...290 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:::4]
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [3:::2]
Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului	6500 l/min
Debit normal min. pentru clasa de puritate a aerului	325 l/min
Eficienta filtru	99.9999 %
Cantitate max. de condens	225 ml
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Grad de separare a particulelor fine	99.995 %
MPPS	0.08 µm
Grad de separare MPPS	99.981 %
Continut de ulei rezidual	0.01 mg/m³
Grad de separare al aerosolilor de ulei	99 %
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Conector pneumatic 1	Modul de baterii
Conexiune pneumatica 2	Modul de baterii
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat

Caracteristica	Valoare
Material aparatoare	PA
Material filtru	Fibra de borosilicat
Material vizor	PA
Material garnituri	NBR
Greutate produs	2000 g