

Interfata electrica VAEM-L1-S-24-AP

Numar piesa: 8081923

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiuni l x L x H	42 mm x 91 mm x 30 mm
Pozitie de conectare	sus
Diagnoza per LED	Diagnoza per modul Alimentare cu tensiune, sarcina
Diagnoza prin comunicare interna	Sarcina de oprire Supratensiune electronica/senzori Sarcina de supratensiune Subtensiune electronica/senzori sarcina de subtensiune
Numarul max. de pozitii de ventil	24
Numar maxim de bobine de ventil	48
Protectie la polaritate inversa	da
Parametrii modului	Configuratie Monitorizarea tensiunii de alimentare cu sarcina PL Comportament in stare de eroare
Protectie cu sigurate (scurtcircuit)	siguranta electronica interna pentru fiecare canal
Consum de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare electronica/senzori	standard 34 mA
Consumul de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare sarcina	standard 22 mA
Tensiunea nominala de functionare CC electronica/senzori	24 V
Tensiunea nominala de functionare sarcina CC	24 V
Suntare la caderea retelei	10 ms
Suntare la caderea retelei sarcina	3 ms
Fluctuatii de tensiune admise electronica/senzori	± 25 %
Fluctuatii de tensiune admise sarcina	± 10 %
Alimentarea max. cu energie electrica	2 x 4 A (este necesara o siguranta externa)
Alimentare cu tensiune, functie	Instalatie electronica/senzori si sarcina
Alimentare cu tensiune, tip de racord	Stecher
Alimentare tensiune, tehnologia de conectare	M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Alimentare cu energie electrica, numarul de pini/conductoare	4
Transmiterea tensiunii, functie	Electronica/senzori si sarcina in mers
Transmiterea tensiunii, tip de conectare	Priza
Transmiterea tensiunii, tehnologia de conectare	M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Transmiterea tensiunii, numarul de pini/conductoare	4

Caracteristica	Valoare
Interfata de comunicare, tip de conectare	2x priza
Interfata de comunicare, tehnologie de conectare	M8x1, codificat D conform EN 61076-2-114
Interfata de comunicare, numar de pini/conductori	4
Interfata de comunicare, functie	Comunicarea sistemului XF10 IN / XF20 OUT
Interfata de comunicare, protocol	AP-COM
Interfata de comunicare, ecranare	da
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC
Semnul KC	KC-EMV
Lungimea max. a cablului	50 m Comunicare sistem
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Umiditate relativa	5 - 95 % fara condensare
Protectie contra atingerii directe si indirecte	PELV SELV
Nota privind tensiunea de functionare	Sunt necesare module de retea SELV/PELV Observati caderea de tensiune
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata conexiuni neutilizate inchise
Temperatura ambianta	-5 °C...60 °C
Autorizare	RCM Mark c UL us - recunoscut (OL)
Inaltime nominala de utilizare	<= 2000 m NHN
Greutate produs	76 g
Tipul de montare	insurubat fix
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Material bucsa filetata	Alama, nichelata
Nota privind materialele	Conform RoHS