


Cablu legatura NEBC-F12G8-KH-0.5-N-S-F12G8

Numar piesa: 564190

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	Dimensiuni conform EN 61076-2-101
Denumirea liniei	fara ecranare
Frecventa de conectare	100
Greutate produs	69 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus Pagina de control
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher hibrid
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1 codificare specifica Festo
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	8
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	8
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub cu SW14 si cap randalinat
Conexiune electrica 2, functie	Pagina dispozitivului de camp Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	rotund
Conectorare electrica 2, tip de racord	Stecher hibrid
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	M12x1 codificare specifica Festo
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	8
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	8
Conexiune electrica 2, tip de montare	Blocare cu surub cu SW14 si cap randalinat
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	7 A
Nota referitoare la capacitatea de transport al curentului la 40°C	1,5 A pentru o sectiune a conductorului de 0,14 mm²
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Lungime cablu	0.5 m
Proprietate cablu	Standard
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	24 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	56 mm
Diametrul cablului	8 mm

Caracteristica	Valoare
Toleranta diametru cablu	± 0,2 mm
Ansamblu cablu	(1 x (4 x 0,14 mm ²)) + 4 x 0,75 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.14 mm ² 0.75 mm ²
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Caracteristici speciale	rezistent la ulei
Temperatura ambianta	-25 °C...70 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...70 °C
Temperatura de depozitare	-40 °C...70 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS fara halogen
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	gri deschis
Material carcasa	TPE-U (PUR)
Culoarea carcasei	negru
Material dispozitiv de blocare cu surub	Alama, nichelata
Material contacte de cuplare	Alama, aurita
Material manson de izolare	PP