


Angrenaj|cutie de viteze|reductor|transmisie
EMGA-60-A-G5-60P

Numar piesa: 8085345

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea flansei reductorului	60 mm
Dimensiune flansa motor	60 mm
Joc de rasucire	0.27 grd
Tipul de reductor	Angrenaj unghiular
Raportul de transmisie	5:1
Turatie de lucru max.	13000 1/min
Temperatura de functionare unitate actionare	-25 °C...90 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de iesire continuu	24 Nm
Momentul de inertie al reductorului	0.257 kgcm ²
Cuplu de iesire max.	38 Nm
Randament max.	95 %
Rigiditate la torsiune	1.9 Nm/arcmin
Greutate produs	1700 g
Interfata de iesire la unitatea de actionare	60G
Interfata reductor unitate de actionare	60P
Nota privind materialele	Conform RoHS