

## Bara de racordare VABM-L1-10W-G18-7

Numar piesa: 566587

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                   | Valoare                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiune grila                                 | 10.5 mm                                      |
| Numarul max. de pozitii de ventil                | 16                                           |
| Presiune de lucru                                | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar       |
| Autorizare                                       | RCM Mark<br>c UL us - recunoscut (OL)        |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK             | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Cuplu de strangere max., montare pe sina omega   | 1.5 Nm                                       |
| Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului    | 0.45 Nm                                      |
| Cuplu max. de strangere pentru montare pe perete | 3 Nm                                         |
| Greutate produs                                  | 247 g                                        |
| Conexiune aer de control 12/14                   | M5                                           |
| Conexiune aer evacuat de comanda 82/84           | M5                                           |
| Conector pneumatic 1                             | G1/8                                         |
| Conexiune pneumatica 2                           | M5                                           |
| Conector pneumatic 3                             | G1/8                                         |
| Conexiune pneumatica 4                           | M5                                           |
| Conexiune pneumatica 5                           | G1/8                                         |
| Nota privind materialele                         | Conform RoHS                                 |
| Material bara de racordare                       | Aliaj de aluminiu forjat                     |