

# Cilindru compact AEN-S-12-5-A-P

Numar piesa: 8092150

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                             | Valoare                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cursa                                                      | 5 mm                                                                     |
| Ø piston                                                   | 12 mm                                                                    |
| Amortizare                                                 | inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti                       |
| Pozitie de instalare                                       | orice                                                                    |
| Mod de functionare                                         | cu apasare                                                               |
| Capatul tijei pistonului                                   | Filet exterior                                                           |
| Structura constructiva                                     | Piston<br>Tija de piston                                                 |
| Variante                                                   | tija de piston pe o parte                                                |
| Presiune de lucru                                          | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                        |
| Mediu de operare                                           | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)       |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                       | 1 - stres redus la coroziune                                             |
| Conformitatea LABS                                         | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Temperatura ambianta                                       | 0 °C...60 °C                                                             |
| Energia de impact in pozitii de capat                      | 0.022 J                                                                  |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur | 6 N                                                                      |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans | 60 N                                                                     |
| Masa mobila la cursa de 0 mm                               | 3.5 g                                                                    |
| Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm   | 2 g                                                                      |
| Greutate de baza la o cursa de 0 mm                        | 26 g                                                                     |
| Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm                    | 15 g                                                                     |
| Tipul de montare                                           | cu orificiu de trecere<br>cu filet interior<br>cu accesorii<br>optional: |
| Conexiune pneumatica                                       | M5                                                                       |
| Nota privind materialele                                   | Conform RoHS                                                             |
| Material capac                                             | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat                                       |
| Material garnituri dinamice                                | NBR                                                                      |
| Material carcasa                                           | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat                                       |
| Material tija de piston                                    | otel inoxidabil aliaj inalt                                              |

