

Cilindru Pancake DPCA-...-...-1/2"- -

Numar piesa: 8104871

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	0.0625 țol...4 țol
Ø piston	1/2"
Filet tijei piston	8-32 UNC-2B 8-32 UNC-2A
Amortizare	fara amortizare inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti inele/placi de amortizare elastica in fata inele/placi de amortizare elastice in spate
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune cu apasare cu simpla actiune cu tragere
Capatul tijei pistonului	Filet exterior Filet interior
Structura constructiva	Piston Tija de piston Teava de cilindru
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Variante	Rezistenta chimica crescuta Tija de piston continua Tija piston continua, tubulara Ghidaj suplimentar piston, din PTFE
Presiune de lucru	15 psi...150 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	-25.6 °F...250 °F
Greutate produs	0.08 lb...0.46 lb
Tipul de montare	cu articulatie sferica la capacul de inchidere rotit cu 90° cu articulatie sferica la capacul de inchidere cu furca pivotanta pe capacul de inchidere, rotita cu 90° cu furca pivotanta la capacul de inchidere cu orificiu de trecere cu accesorii optional:

Caracteristica	Valoare
Conexiune pneumatica	Filet interior M5 Filet interior 10-32 UNF-2B
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat
Material garnituri dinamice	FPM NBR
Material tija de piston	otel aliaj inalt
Material teava cilindru	Aliaj de aluminiu forjat