


Nod magistrala|Nod Fieldbus

CTEU-PN-EX1C

Numar piesa: 8107589

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Protocol	PROFINET
Dimensiuni l x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
Dimensiune grila	40 mm
Tipul de montare	la interfata electrica pe placa de conexiuni electrice
Greutate produs	93 g
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata conexiuni neutilizate inchise
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Organizatia emitenta a certificatului	UL E239998
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA
Afisaj LED, specific produsului	PS: Tensiune de lucru pe electronica si alimentare cu sarcina X1: Starea sistemului, modul la portul I 1 X2: Starea sistemului, modul la portul I 2
Afisaj LED specific magistralei	NF: Eroare de retea TP1: Port activ de retea 1 TP2: Port activ de retea 2
Diagnoza	Eroare de comunicare Diagnoza sistemului Subtensiune
Interfata Fieldbus, tip	Ethernet

Caracteristica	Valoare
Interfata Fieldbus, protocol	PROFINET RT
Interfata Fieldbus, tip de racord	2x priza
Interfata Fieldbus, tehnologie de conectare	M12x1, cod D conform EN 61076-2-101
Interfata Fieldbus, numar de pini/conductoare	4
Interfata Fieldbus, izolare galvanica	da
Interfata Fieldbus, viteza de transmisie	100 Mbit/s
Volumul maxim de adresare a intrarilor	64 byte
Volum maxim de adrese de iesire	64 byte
Durata ciclului intern	1 ms pentru 1 octeti de date de utilizare
Suport pentru configurare	Fisier GSDML
Functii suplimentare	Clasa de conformitate C Pornire rapida (FSU) LLDP MRP PROFINET IRT PROFenergy SNMP Dispozitiv partajat Server web
Alimentare cu tensiune, functie	electronica si sarcina
Alimentare cu tensiune, tip de racord	Stecher
Alimentare tensiune, tehnologia de conectare	M12x1, codificare A conform EN 61076-2-101
Alimentare cu energie electrica, numarul de pini/conductoare	5
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Alimentarea max. cu energie electrica	4 A
Consumul de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare	Tip 80 mA