

Modul electronic VMPA1-FB-EMG-8-S

Numar piesa: 8108543

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diagnoza	Subtensiune, ventile
Numarul max. de pozitii de ventil	4
Numar maxim de bobine de ventil	7
Parametrizare	Siguranta la defectiune per canal Fortare pe canal Modul inactiv pe canal Monitorizare
Protectie la polaritate inversa	da
Domeniu de tensiune de functionare CC electronica/senzori	18 V...30 V
Intervalul de tensiune de functionare CC tensiunea de sarcina	18 V...30 V
Consum de curent intrinsec la tensiunea de sarcina	6.5 mA
Consum de curent intrinsec la tensiunea de functionare	17 mA
Numar maxim de iesiri	7
Numar maxim de intrari	1
Curent nominal de tragere pentru fiecare bobina	58 mA pana la 24 ms
Curent nominal la reducerea curentului	25 mA dupa 24 ms
Iesiri de separare potential canal - bus intern	da
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune (in stare instalata)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	20 g
Control electric	Fieldbus
Material carcasa	POM
Nota privind materialele	Conform RoHS