

## Drosel fix VMPA-FT-NW1.2-10

Numar piesa: 572548

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                  | Valoare                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                               | Funcția drosel                                                     |
| Conector pneumatic 1                            | Placa de racordare                                                 |
| Tipul de montare                                | insurubabil                                                        |
| Debitul nominal normal în direcția de strângere | 52 l/min...58 l/min                                                |
| Presiune de lucru                               | -0.9 bar...10 bar                                                  |
| Temperatura ambiantă                            | -5 °C...60 °C                                                      |
| Latimea nominală                                | 1.2 mm                                                             |
| Poziție de instalare                            | orice                                                              |
| Mediu de operare                                | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comandă     | Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară) |
| Conformitatea LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura de depozitare                       | -20 °C...40 °C                                                     |
| Temperatura medie                               | -5 °C...60 °C                                                      |
| Greutate produs                                 | 0.06 g                                                             |
| Nota privind materialele                        | Conform RoHS                                                       |
| Material surub tubular                          | Aliaj de aluminiu forjat                                           |