

# Conector rapid NPQE-DK-M5-Q3-P10

Numar piesa: 8112966

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                                        | Valoare                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                                            | Mini                                                               |
| Latimea nominala                                                      | 2 mm                                                               |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare                             | Inel de etansare                                                   |
| Pozitie de instalare                                                  | orice                                                              |
| Design                                                                | forma dreapta                                                      |
| Unitate de ambalare                                                   | 10                                                                 |
| Structura constructiva                                                | Principiul push-pull                                               |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura               | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Mediu de operare                                                      | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                           | Este posibila functionarea cu ulei                                 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                                  | 1 - stres redus la coroziune                                       |
| Conformitatea LABS                                                    | VDMA24364 zona III                                                 |
| Potrivirea camerelor curate, măsurată în conformitate cu ISO 14644-14 | Clasa 4 conform ISO 14644-1                                        |
| Temperatura ambianta                                                  | -5 °C...60 °C                                                      |
| Cuplu de strangere nominal                                            | 0.8 Nm                                                             |
| Toleranta fata de cuplul de strangere nominal                         | ± 5 %                                                              |
| Greutate produs                                                       | 3 g                                                                |
| Tipul de montare                                                      | Hexagonal SW2                                                      |
| Conector pneumatic 1                                                  | Filet exterior M5                                                  |
| Conexiune pneumatica 2                                                | pentru furtun cu Ø exterior 3 mm                                   |
| Inel de eliberare de culoare                                          | albastru                                                           |
| Nota privind materialele                                              | Conform RoHS                                                       |
| Material carcasa                                                      | Alama, nichelata                                                   |
| Material garnitura de filet                                           | NBR<br>Otel inoxidabil aliaj inalt                                 |
| Material inel detasabil                                               | POM                                                                |
| Material garnitura furtun                                             | NBR                                                                |
| Material segment de prindere a furtunului                             | Otel inoxidabil                                                    |