


Ventil pneumatic VUWG-L18-B52-G14

Numar piesa: 574271

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	5/2 bistabil
Tip de acționare	pneumatic
Dimensiune ventil	18 mm
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	1380 l/min
Racord pneumatic de lucru	G1/4
Presiune de lucru	-0.9 bar...10 bar
Structura constructivă	piston-glisant
Dimensiune grila	19 mm
Funcția de evacuare a aerului	droselizabil
Principiul de etansare	slab
Poziție de instalare	orice
Acționare manuală	fara
Tipul de comandă	direct
Directia de curgere	reversibil
Suprapunere	suprapunere pozitiva
Presiunea de control	1.5 bar...10 bar
Compatibilitate vacuum	da
Timp de comutare	12 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a încăperii	Clasa 5 conform ISO 14644-1
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Mediu de comandă	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambianță	-5 °C...60 °C
Greutate produs	160 g
Tipul de montare	pe bară PR cu orificiu de trecere optional:
Conexiune aer de control 12	M5
Conexiune aer de control 14	M5

Caracteristica	Valoare
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conector pneumatic 3	G1/4
Conexiune pneumatica 4	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	HNBR NBR
Material carcasa	Aluminiu anodizat