

# Sistem de comandă CMCB-D1-C-S0

Numar piesa: 8118457

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                   | Valoare                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota de aplicare                                 | Produsul este adecvat numai pentru scopuri industriale. In zonele rezidentiale, pot fi necesare masuri de suprimare a interferentele radio. |
| Structura constructiva                           | Placa montare                                                                                                                               |
| Performance Level (PL)                           | Categoria B, nivel de performanta b                                                                                                         |
| Dimensiuni l x L x H                             | 135 mm x 254 mm x 375 mm                                                                                                                    |
| Protectie cu siguranțe (scurtcircuit)            | siguranta electronica interna                                                                                                               |
| Consum max. de curent                            | 1.1 A                                                                                                                                       |
| Consumul de curent al circuitului secundar       | 5 A                                                                                                                                         |
| Alimentarea max. cu energie electrica            | 6 A                                                                                                                                         |
| Tensiunea nominala de functionare CA             | 230 V                                                                                                                                       |
| Forme retea                                      | TT<br>TN<br>IT                                                                                                                              |
| Frecventa retelei                                | 50 Hz...60 Hz                                                                                                                               |
| Nivel de poluare                                 | 2                                                                                                                                           |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate) | conform Directivei UE privind CEM<br>conform Directivei UE privind joasa tensiune                                                           |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK             | 0 - nu este afectat de coroziune                                                                                                            |
| Conformitatea LABS                               | VDMA24364 zona III                                                                                                                          |
| Temperatura de depozitare                        | -20 °C...60 °C                                                                                                                              |
| Umiditate relativa                               | max. 50 % la 40 °C                                                                                                                          |
| Protectie contra atingerii directe si indirecte  | PELV<br>Impamantarea tuturor partilor conductoare expuse                                                                                    |
| Tip de protectie                                 | IP20                                                                                                                                        |
| Conditii de mediu                                | Interior                                                                                                                                    |
| Temperatura ambianta                             | 5 °C...40 °C                                                                                                                                |
| Inaltime nominala de utilizare                   | 1000 m NN                                                                                                                                   |
| Greutate produs                                  | 4.2 kg                                                                                                                                      |
| Conector electric                                | Clema cu arc<br>Push-in                                                                                                                     |
| Nota privind materialele                         | Conform RoHS                                                                                                                                |