

Cilindru ghidat DFM-40-160-P-A-GF-F1A

Numar piesa: 8118912

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Distanța la punctul de greutate al sarcinii utile față de placă cu jug xs	50 mm
Cursă	160 mm
Ø piston	40 mm
Modul de funcționare a unității de acționare	Jug
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele părți
Poziție de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj de alunecare
Structura constructivă	Ghidaj
Detectarea poziției	pentru senzor de proximitate
Variante	Metalele cu cupru, zinc sau nichel ca principal component sunt excluse de la utilizare. Excepție fac nichelul din oțeluri, suprafețele nichelate chimic, placile de bază, cablurile, conectorii tip stecher și bobinele electrice.
Presiune de lucru	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Viteza max.	0.8 m/s
Mod de funcționare	cu dubla acțiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Clasa de rezistență la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru producția de baterii Li-ion	Produsul corespunde definiției interne a Festo privind produsele de utilizat în producția de baterii: Componentele metalice cu conținut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare. Excepție constituie nichelul din oțeluri, suprafețele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher și bobinele
Clasa de puritate a încăperii	Clasa 7 conform ISO 14644-1
Temperatura ambiantă	-20 °C...80 °C
Energia de impact în poziții de capăt	0.7 Nm
Forță max. Fy	1227 N
Forță max. Fy statică	1227 N
Forță max. Fz	1227 N
Forță max. Fz statică	1227 N

Caracteristica	Valoare
Moment max. Mx	53.97 Nm
Moment max. Mx static	53.97 Nm
Max. Moment My	47.84 Nm
Moment My static max.	47.84 Nm
Moment max. Mz	47.84 Nm
Moment Mz static max.	47.84 Nm
Sarcina maxima admisibila a momentului Mx in functie de cursa	7.321 Nm
Sarcina utila max. in functie de cursa la o distanta definita xs	146 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	686 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	754 N
Masa in miscare	2183 g
Greutate produs	4736 g
Racorduri alternative	vezi desenul produsului
Conexiune pneumatica	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat
Material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt