


Axa cu surub
ELGT-BS-120-350-10P
Numar piesa: 8124452

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa de lucru	350 mm
Dimensiune	120
Rezerva cursa	0 mm
Reactie de recul	150 µm
Diametrul fusului	16 mm
Pasul fusului	10 mm/rot
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Structura constructiva	Axa liniara electromecanica cu surub cu bile
Tipul de motor	Motor pas cu pas Servomotor
Tipul de surub cu bile	surub cu bile
Variante	Metalele cu cupru, zinc sau nichel ca principal component sunt excluse de la utilizare. Exceptie fac nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de baza, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele electrice.
Acceleratie max.	15 m/s ²
Turatie max.	3000 1/min
Viteza max.	0.5 m/s
Precizie de repetare	±0,02 mm
Ciclu de lucru	100%
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 8 conform ISO 14644-1
Tip de protectie	IP20
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Forta de alimentare continua	1265 N
Momentele de gradul 2 ale suprafetei ly	966000 mm ⁴

Caracteristica	Valoare
Momente de gradul 2 ale suprafetei Iz	6011000 mm ⁴
Cuplu fara sarcina la viteza maxima a procesului	0.3 Nm
Cuplu fara sarcina la viteza minima a procesului	0.08 Nm
Forta max. Fy	6800 N
Forta max. Fz	8090 N
Fy cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	25051 N
Fz cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	29804 N
Moment max. Mx	300 Nm
Max. Moment My	310 Nm
Moment max. Mz	310 Nm
Mx cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	1105 Nm
My cu o durata de viata teoretica de 100 km (considerente pur orientative)	1142 Nm
Mz cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	1142 Nm
Forta radiala max. la arborele de transmisie	290 N
Forta max. de avans Fx	1265 N
Momentul de inertie torsional It	506000 mm ⁴
Momentul de inertie al masei JH pe metru de cursa	0.3453 kgcm ²
Momentul de inertie al masei JL pe kg de sarcina utila	0.0253 kgcm ²
Momentul de inertie al masei JO	0.1306 kgcm ²
Constanta de alimentare	10 mm/rot
Masa in miscare	2019 g
Greutate produs	9593 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	5259 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	124 g
Deformatie dinamica (sarcina deplasata)	0,05 % din lungimea axei, maximum 0,5 mm
Deformatie statica (sarcina in stare de repaus)	0,1 % din lungimea axei
Cod de interfata actuator	T46
Material capac de inchidere	Aluminiu turnat sub presiune, lacuit
Material profil	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capacul mecanism de actionare	Aluminiu turnat sub presiune, lacuit
Material ghidare sanie	Otel
Material sina de ghidaj	Otel
Material sanie	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material piulita pentru ax	Otel
Material surub cu bile	Otel