

Anexa limitator SRBC-CA5-YR90-N-1-P-C2

Numar piesa: 8137106

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Autorizare	RCM Mark c CSA us (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Semnul KC	KC-EMV
Nota privind materialele	Conform RoHS
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 2
Principiul de masurare	inductiv
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Iesire de comutare	PNP
Functia elementului de comutare	Contact N/O
Frecventa max. de comutare	1000 Hz
Curent de iesire max. CC	100 mA
Cadere de tensiune	3 V
Rezistenta la scurtcircuit	sincronizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Curent fara sarcina	15 mA
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Tip micro-comutator	P&F NBB2-V3-E2
Conector electric	Borna cu filet
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Bareta de fixare
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Clema cu arc
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	10
Sectiunea nominala a conductorului conectabil	0.25 mm ² ...2.5 mm ²
Diametrul admisibil al cablului	5 mm...13 mm
Dimensiuni l x L x H	114 mm x 98 mm x 122 mm
Tipul de montare	pe flansa conform ISO 5211
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	800 g

Caracteristica	Valoare
Culoarea carcasei	gri
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune
Material garnituri	NBR
Material arbore	otel inoxidabil inalt aliat
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat
Material echer de fixare	Otel inoxidabil aliaj inalt
Material saiba elastica	Otel inoxidabil aliaj inalt
Material saiba	otel inoxidabil aliaj inalt
Material obturator	PC
Indicator de pozitie	galben / rosu
Interval de reglare pentru inregistrarea unghiului	0 grd...90 grd
Temperatura de depozitare	-20 °C...50 °C
Tip de protectie	IP67 NEMA 4/4X
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nivel de poluare	3