


Angrenaj|cutie de viteze|reductor|transmisie
EMGA-80-A-G12-100A

Numar piesa: 8141748

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea flansei reductorului	80 mm
Dimensiune flansa motor	100 mm
Joc de rasucire	0.25 grd
Tipul de reductor	Angrenaj unghiular
Raportul de transmisie	12:1
Turatie de lucru max.	7000 1/min
Temperatura de functionare unitate actionare	-25 °C...90 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de iesire continuu	120 Nm
Momentul de inertie al reductorului	1.379 kgcm ²
Cuplu de iesire max.	240 Nm
Randament max.	94 %
Rigiditate la torsiune	5 Nm/arcmin
Greutate produs	5100 g
Interfata de iesire la unitatea de actionare	80G
Interfata reductor unitate de actionare	100A
Nota privind materialele	Conform RoHS