

Cilindru de stop DFSP-16-15-PF-PA

Numar piesa: 576067

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	15 mm
Ø piston	16 mm
Filet tije piston	M3
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu simpla actiune cu tragere
Structura constructiva	Piston Tija de piston Tub profilat
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Capatul tijei pistonului	Filet interior
Variante	Filetul interior la tija pistonului
Siguranta la rasucire/ghidaj	tija de piston rotunda
Presiune de lucru	0.28 MPa...1 MPa 2.8 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivirea camerelor curate, măsurată în conformitate cu ISO 14644-14	Clasa 5 conform ISO 14644-1
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Fora de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite	880 N
Fora laterala admisa in timpul operatiunii de comutare	147 N
Frecventa max. de impulsuri	5 Hz
Tipul de montare	optional: cu orificiu de trecere cu filet interior cu accesorii
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material suruburi cu brida	otel inoxidabil aliaj inalt
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat anodizat

Caracteristica	Valoare
Material garnituri	TPE-U (PU)
Material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt
Material rola	Otel galvanizat
Material teava cilindru	Aliaj de aluminiu forjat anodizat culisant