

Servomotor EMMT-AS-190-LK-HT-R3MYB

Numar piesa: 8148401

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Temperatura ambianta	-15 °C...40 °C
Nota referitoare la temperatura ambianta	pana la 80 °C cu o reducere de -1,5% pe grad Celsius
Inaltime max. de instalare	4000 m
Nota privind inaltimea max. de instalare	doar de la 1.000 m cu o reducere de -1,0% la 100 m
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	0 - 90 %
Conform cu standardul	IEC 60034
Clasa termica in conformitate cu EN 60034-1	F
Temperatura max. de infasurare	155 °C
Clasa de proiectare in conformitate cu EN 60034-1	S1
Monitorizarea temperaturii	Transmiterea digitala a temperaturii motorului prin EnDat 2.2
Design motor conf. EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Pozitie de instalare	orice
Tip de protectie	IP21
Nota privind tipul de protectie	IP21 pentru arborele motorului fara simering IP65 pentru arborele motorului cu simering IP67 pentru carcasa motorului, inclusiv tehnologia de conectare
Concentricitate, coaxialitate, rotunjire axiale in conformitate cu DIN SPEC 42955	N
Material de echilibrare	G 2,5
Cuplu de prindere	<1,0% din cuplul de vârf
Durata de viata a rulmentilor in conditii nominale	20000 h
Design arbore arc de reglare	DIN 6885 A 10 x 8 x 45
Codul interfetei motor Out	190B
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecker hibrid
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M40x1
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	15
Nivel de poluare	2

Caracteristica	Valoare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistentă la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Rezistență la vibrații	conform EN 60068-2-6
Rezistență la socuri	conform EN 60068-2-29 15 g/11 ms conform EN 60068-2-27
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform Directivei UE privind joasa tensiune conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Organizatia emitenta a certificatului	TÜV 968/FSP 2317.01/25 UL E342973
Tensiune nominala de functionare CC	680 V
Tip de comutare infasurare	Stea, interior
Numarul de perechi de pini	5
Cuplu de stationare	93.7 Nm
Cuplu nominal	82.4 Nm
Cuplu maxim	183.3 Nm
Viteza nominala	1000 1/min
Turatie max.	1654 1/min
Acceleratie unghiulara	100000 rad/s ²
Putere nominala motor	8629 W
Curent continuu de stationare	22.8 A
Curent nominal motor	20 A
Curent de varf	49.7 A
Constanta motorului	4.12 Nm/A
Constanta cuplului de stationare	4.79 Nm/A
Tensiune constanta faza-faza	289.7 mVmin
Rezistenta infasurari faza-faza	0.358 Ohm
Inductanta infasurarii faza-faza	13.8 mH
Inductanta longitudinala a infasurarii Ld (faza)	6.95 mH
Inductanta transversala a infasurarii Lq (faza)	6.9 mH
Constanta de timp electrica	38.8 ms
Constanta de timp termica	80 min
Rezistenta termica	0.3 K/W
Flansa de masurare	450 x 450 x 30 mm, otel
Momentul de inertie total de iesire	195 kgcm ²
Greutate produs	61500 g
Sarcina axiala admisa a arborelui	520 N
Sarcina radiala admisibila a arborelui	2620 N
Traductor de pozitie a rotorului	Safety Encoder absolut multi turn
Denumire producator al traductorului de pozitie a rotorului	EQI 1331
Traductor de pozitie a rotorului rotatii absolute detectabile	4096
Interfata senzorului de pozitie a rotorului	EnDat 22
Traductor de pozitie a rotorului principiu de masurare	inductiv
Tensiune de functionare CC a traductorului de pozitie a rotorului	5 V
Rezolutie traductor de pozitie a rotorului	19 bit
Cuplu de mentinere a franei	115 Nm
Tensiune de functionare CC frana	24 V
Consum de energie frana	50 W
Numarul de opriri de urgenta pe ora	1

Caracteristica	Valoare
Momentul de inertie de masa al franei	50 kgcm ²
Cicluri de comutare frana de mentinere	5 mil. de operatiuni in gol (fara frecare!)
Componenta de siguranta	Componenta de siguranta
SIL maxim	Nivelul de integritate și siguranță 3 vedeti Manualul utilizatorului
Subfunctii de siguranta pana la SIL2	Înregistrarea și transmiterea fiabilă a datelor de poziție cu rotire unică
Subfunctii de siguranta pana la SIL3	Inregistrarea si transmiterea fiabila a datelor de pozitie la o singura tura, numai cu ajutorul unei functii software suplimentare in controllerul de motor
PL maxim si categorie	Nivel de performanta e, categoria 3 vedeti Manualul utilizatorului
Subfunctie de siguranta pana PL d, cat. 3	Înregistrarea și transmiterea fiabilă a datelor de poziție cu rotire unică
Subfunctie de siguranta pana PL e, cat. 3	Inregistrarea si transmiterea fiabila a datelor de pozitie la o singura tura, numai cu ajutorul unei functii software suplimentare in controllerul de motor
PFHd, subcomponenta	15 x 10E-9, encoder
Durata de viata Tm, subcomponenta	20 ani, traductor de pozitie rotor
MTTF, subcomponenta	190 ani, traductor de pozitie rotor
Eficienta energetica	ENEFF (CN) / Clasa 1