


Motor pas cu pas EMMB-ST-57-M-SMB

Numar piesa: 8156142

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Temperatura ambianta	-15 °C...40 °C
Nota referitoare la temperatura ambianta	pana la 80°C cu declasare de -2%/°C
Inaltime max. de instalare	4000 m
Nota privind inaltimea max. de instalare	doar de la 1.000 m cu o reducere de -1,0% la 100 m
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	0 - 90 % fara condensare
Conform cu standardul	IEC 60034
Clasa termica in conformitate cu EN 60034-1	B
Temperatura max. de infasurare	130 °C
Clasa de proiectare in conformitate cu EN 60034-1	S1
Monitorizarea temperaturii	Dig. temp. motor prin BiSS-C
Design motor conf. EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Pozitie de instalare	orice
Tip de protectie	IP20
Nota privind tipul de protectie	IP40 pentru arborele motorului fara simering
Codul interfetei motor Out	57A
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher hibrid
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare L10
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	14
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Autorizare	RCM Mark
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE

Caracteristica	Valoare
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Tensiune nominala de functionare CC	48 V
Numarul de perechi de pini	50
Moment de oprire motor	1050 Nm
Cuplu nominal	770 Nm
Cuplu maxim	1100 Nm
Viteza nominala	1000 1/min
Turatie max.	2600 1/min
Turatie mecanica max.	8000 1/min
Unghi de avans la pas complet	1.8 grd
Toleranta unghi de avans	±5 %
Putere nominala motor	81 W
Curent continuu de stationare	6100 A
Curent nominal motor	5100 A
Curent de varf	8 A
Constanta motorului	152 Nm/A
Faza constanta de tensiune	13100 mVmin
Faza de rezistenta a infasurarii	170 Ohm
Faza de inductanta a infasurarii pe faza individuala (fara legatura)	500 mH
Inductanta longitudinala a infasurarii Ld (faza)	700 mH
Inductanta transversala a infasurarii Lq (faza)	500 mH
Constanta de timp electrica	2900 ms
Constanta de timp termica	28 min
Rezistenta termica	1600 K/W
Flansa de masurare	200 x 200 x 15 mm, otel
Momentul de inertie total de iesire	0.33 kgcm ²
Greutate produs	1220 g
Sarcina axiala admisa a arborelui	15 N
Sarcina radiala admisibila a arborelui	75 N
Traductor de pozitie a rotorului	Encoder absolut, multi turn
Denumire producator al traductorului de pozitie a rotorului	KCD-BC33B-1617-U09C-JAQ-009
Traductor de pozitie a rotorului rotatii absolute detectabile	65536
Interfata senzorului de pozitie a rotorului	BiSS-C
Traductor de pozitie a rotorului principiu de masurare	magnetic
Tensiune de functionare CC a traductorului de pozitie a rotorului	14 V
Traductor de pozitie a rotorului domeniu de tensiune de functionare CC	4750 V...15000 V
Perioade sinusoidale/cosinusoidale traductor de pozitie a rotorului pe rotatie	2
Traductor de pozitie a rotorului, valori de pozitie per rotire	131072
Rezolutie traductor de pozitie a rotorului	17 bit
Traductor de pozitie a rotorului, exactitatea sistemului, masurarea unghiului	-310 arcsec...310 arcsec
Cuplu de mentinere a franei	1740 Nm
Tensiune de functionare CC frana	24 V
Consum de curent frana	380 A
Consum de energie frana	9 W
Frana cu rezistenta de bobina	63800 Ohm
Frana de inductanta a bobinei	107 mH
Timpul de separare a franei	32 ms
Timp de inchidere frana	97 ms
Intarziere de raspuns frana CC	11 ms
Turatie max. a franei la ralanti	8000 1/min
Frecarea maxima per proces de franare	6000 J

Caracteristica	Valoare
Numarul de opriri de urgenta pe ora	1
Momentul de inertie de masa al franei	0.024 kgcm ²
Cicluri de comutare frana de mentinere	10 mil. de operatiuni in gol (fara frecare!)
MTTF, subcomponenta	20 ani, traductor de pozitie pentru rotor