


Portal tridimensional EXCL-15-

Numar piesa: 8159775

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	15
Cursa axei X	200 mm...1000 mm
Cursa pe axa Y	200 mm...700 mm
Pozitie de instalare	orizontala
Structura constructiva	Sistem de portal spatial
Tipul de motor	Motor pas cu pas
Acceleratie max.	1 m/s ²
Viteza max.	0.5 m/s
Precizie de repetare	±0,1 mm
Viteza max. de cautare, axa X	0.03 m/s
Viteza max. de glisare, axa X	0.003 m/s
Viteza max. de cautare, axa Y	0.03 m/s
Viteza max. de glisare, axa Y	0.003 m/s
Viteza max. de cautare, axa Z	0.015 m/s
Viteza max. de glisare, axa Z	0.003 m/s
Tensiunea nominala axa X	1.68 V
Tensiunea nominala axa Y	3.2 V
Tensiune nominala axa Z	3.2 V
Curent nominal Axa X	4.2 A
Curent nominal axa Y	2 A
Curent nominal pe axa Z	2 A
Curent nominal pe faza, efectiv	2 A...4.2 A
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Umiditate relativa	0 - 90 %
Tip de protectie	IP10
Temperatura ambianta	10 °C...40 °C
Moment de oprire motor	0.5 Nm...1.4 Nm

Caracteristica	Valoare
Forța de procesare max. în direcția Z	15 N
Constanta de avans, axa X	64 mm/rot
Constanta de avans, axa Y	37.7 mm/rot
Constanta de avans, axa Z	5 mm/rot
Tipul de montare	cu filet interior M3
Nota privind materialele	Conform RoHS