

# Amortizor de soc DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10

Numar piesa: 8161536

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                          | Valoare                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiune                              | 32                                           |
| Cursa                                   | 25 mm                                        |
| Amortizare                              | autoreglare                                  |
| Pozitie de instalare                    | orice                                        |
| Detectarea pozitiei                     | fara                                         |
| Viteza max. de impact                   | 1 m/s                                        |
| Timp de resetare la temperatura camerei | 0.3 s                                        |
| Mod de functionare                      | cu apasare<br>cu simpla actiune              |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK    | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS                      | VDMA24364-B2-L                               |
| Temperatura ambianta                    | 0 °C...60 °C                                 |
| Lungime de amortizare                   | 25 mm                                        |
| Forta max. de ridicare                  | 6000 N                                       |
| Consumul max. de energie pe cursa       | 270 J                                        |
| Consum max. de energie pe ora           | 180000 J                                     |
| Energie reziduala max.                  | 2 J                                          |
| Forta de restabilire                    | 150 N                                        |
| Forta minima de insertie                | 480 N                                        |
| Greutate produs                         | 1050 g                                       |
| Tipul de montare                        | cu piulita de blocare                        |
| Nota privind materialele                | Conform RoHS                                 |
| Material garnituri                      | NBR                                          |
| Material carcasa                        | Otel galvanizat                              |
| Material tija de piston                 | otel aliaj inalt                             |
| Material piulita                        | Otel, galvanizat                             |