


Regulator de debit masic VEMD-L-6-60-50-D9-G14-5YMPM1-VA

Numar piesa: 8163823

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	100
Tip de protectie	IP40
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	50 l/min
Domeniu de reglaj al debitului	1 l/min...50 l/min
Directia de curgere	nu este reversibil
Presiunea nominala de functionare	0.3 MPa 3 bar 43.5 psi
Presiune de lucru	0.1 MPa...0.6 MPa 1 bar...6 bar
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Pentru presiuni de intrare mai mari de 0,4 MPa (4 bar, 58 psi) și debite mici: Evitați componentele, de pe traseul intrării laminare pneumatice, care reflectă undele de presiune. Reflectarea undelor de presiune poate duce la vibrații în sistem și la deviații de precizie în produs.
Presiunea de suprasarcina	0.8 MPa
Presiune de suprasarcina	8 bar 116 psi
Presiune de spargere	1.8 MPa 18 bar 261 psi
Precizia valorii debitului	± (1,3 % v.o.m.m. + 0,7 % SFS)
Precizie de repetare valoare debit	± (0,25 % v.o.m.m. + 0,25 % SFS)
Funcție de ventil	Regulator proportional de debit cu 2 cai
Latimea nominala	6 mm
Tip de actionare	electric
Conector pneumatic 1	Filet interior G1/4
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G1/4
Conditii de mediu	Nu este adecvat pentru utilizarea în medii imbogatite cu oxigen conform IEC 60601-1 aer ambiant cat mai curat posibil uscat
Inaltime nominala de utilizare	<= 2000 m ASL (> 79,5 kPa)
Inaltime max. de instalare	2000 m

Caracteristica	Valoare
Mediu de operare	Argon Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:1] Dioxid de carbon Oxigen Azot
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila Dimensiunea maxima a particulelor 5 µm
Umiditate relativa	0 - 90 % fara condensare
Punct de roua	-20 °C
Ciclu de lucru	100%
Temperatura medie	5 °C...40 °C
Temperatura ambianta	5 °C...40 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Domeniu de tensiune de lucru CC	12 V...24 V
Consum max. de energie electrica	8.5 W
Conector electric 1, functie	Comunicare
Punct de referinta	4 - 20 mA 0 - 10 V 1 - 5 V Modbus
Functie de diagnoza	Afisaj cu LED
Tip de afisaj	LED
Gama de semnal, intrare analogica	0 - 10 V 4 - 20 mA 1 - 5 V
Gama de semnal, iesire analogica	0 - 10 V 1 - 5 V 4 - 20 mA
Protectie la polaritate inversa	pentru conexiuni de tensiune de lucru
Greutate produs	630 g
Materiale care intra in contact cu mediul	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat EPDM Epoxy FPM Ranforsat cu PA Siliciu Nitrura de siliciu otel inoxidabil aliaj inalt
Material garnituri	EPDM FPM
Material carcasa	Aluminiu anodizat Ranforsat cu PA PC
Nota privind materialele	Conform RoHS
Dimensiuni l x L x H	116 mm x 38 mm x 124 mm
Tipul de montare	Montaj direct prin gauri de trecere Placa de montare, fixata cu suruburi pe sina omega cu accesorii insurubat fix cu orificiu de trecere pentru surub M4
Pozitie de instalare	orice
Autorizare	C-Tick RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Conform cu standardul	IEC 61010-1 ISO 15001
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE

Caracteristica	Valoare
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Raportati curatenia suprafetelor in conformitate cu standardul	ASTM G 63 ASTM G 93 ASTM G 94 CGA G 4.1 EIGA IGC 33/06/E ISO 15001