

Ventil pilot VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-3AA1

Numar piesa: 8178210

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	3/2 normal închis monostabil
Tip de acționare	electric
Latime	22 mm
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	50 l/min
Racord pneumatic de lucru	G1/8
Tensiune de funcționare	230V CA
Presiune de lucru	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
Structura constructivă	Ventil cu scaun cu acționare directă
Tip de revenire	arc mecanic
Tip de protecție	IP65
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Organizatia emitenta a certificatului	DNVGL-TAA000011J
Latimea nominala	1.3 mm
Funcția de evacuare a aerului	droselizabil
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Actionare manuala	cu blocare
Tipul de comanda	direct
Alimentarea cu aer pilot	intern
Directia de curgere	nu este reversibil
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	F
Caracteristici bobina	230 V CA: 50 Hz, putere de pornire 6,2 VA, putere de mentinere 3,7 VA 230 V CA: 60 Hz, putere de pornire 4,9 VA, putere de mentinere 2,9 VA
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	160 g
Conector electric	3 pini Forma B Stecker conform EN 175301-803
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conector pneumatic 3	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	PA
Material bobina	Cupru