


# Cilindru ghidat DFM-20-30-B-PPV-A-KF

Numar piesa: 609348

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                             | Valoare                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cursa                                                      | 30 mm                                                              |
| Ø piston                                                   | 20 mm                                                              |
| Modul de functionare a unitatii de actionare               | Jug                                                                |
| Amortizare                                                 | Amortizare pneumatica, reglabila bilateral                         |
| Pozitie de instalare                                       | orice                                                              |
| Ghidaj                                                     | Ghidaj cu bile de recirculare                                      |
| Structura constructiva                                     | Ghidaj                                                             |
| Detectarea pozitiei                                        | pentru senzor de proximitate                                       |
| Presiune de lucru                                          | 0.2 MPa...1 MPa                                                    |
| Mod de functionare                                         | cu dubla actiune                                                   |
| Mediu de operare                                           | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                       | 0 - nu este afectat de coroziune                                   |
| Conformitatea LABS                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Clasa de puritate a incaperii                              | Clasa 7 conform ISO 14644-1                                        |
| Temperatura ambianta                                       | -5 °C...60 °C                                                      |
| Energia de impact in pozitii de capat                      | 0.2 J                                                              |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur | 158 N                                                              |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans | 188 N                                                              |
| Racorduri alternative                                      | vezi desenul produsului                                            |
| Conexiune pneumatica                                       | M5                                                                 |
| Material capac                                             | Aliaj de aluminiu forjat                                           |
| Material garnituri                                         | NBR                                                                |
| Material carcasa                                           | Aliaj de aluminiu forjat                                           |
| Material tija de piston                                    | otel inoxidabil aliaj inalt                                        |