



Anexa limitator SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12

Numar piesa: 8182181

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform Directivei UE privind joasa tensiune conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Nota privind materialele	Conform RoHS
Variabila masurata	Pozitia
Principiul de masurare	mecanica/electrica
Domeniu de detectare	0 grd...90 grd
Temperatura ambianta	-20 °C...70 °C
Iesire de comutare	prin contact
Funcția elementului de comutare	Selector, unipolar
Tensiune de iesire de comutare max. CC	30 V
Curent de iesire max. CC	1000 mA
Capacitate de comutare CC	30 W
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Tip micro-comutator	Omron SS-5
Conector electric	M12x1
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	8
Presetupa	M20x1,5
Dimensiuni l x L x H	143 mm x 85 mm x 128 mm 143 mm x 85 mm x 138 mm 143 mm x 85 mm x 158 mm 159 mm x 85 mm x 128 mm 159 mm x 85 mm x 138 mm

Caracteristica	Valoare
Punctul de racordare pentru pozitioner si indicatorul de pozitie corespund standardului	VDI/VDE 3845 Dimensiunea AA 1 VDI/VDE 3845 Dimensiunea AA 2 VDI/VDE 3845 Dimensiunea AA 3
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	500 g
Culoarea carcusei	negru
Material carcasa	PA
Material garnituri	NBR
Material arbore	PA
Material suruburi	Otel inoxidabil
Material echer de fixare	PA
Material saiba elastica	Otel inoxidabil aliaj inalt
Material capac de protectie	PC
Afisajul starii de comutare	optic
Indicator de pozitie	galben / rosu
Interval de reglare pentru inregistrarea unghiului	0 grd...90 grd
Temperatura de depozitare	-20 °C...50 °C
Tip de protectie	IP66 IP67
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 1 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 1 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nivel de poluare	3