


Ventil on/off MS4-EM1-1/4-F1A

Numar piesa: 8183561

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Sertar rotativ
Tip de actionare	manual
Funcția de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Tipul de comanda	direct
Nota de aplicare	Particulele straine pot adera la produs sau se pot forma în timpul instalării. În funcție de aplicație, poate fi necesară spălarea produsului cu aer comprimat curat, curățarea după instalare și exploatarea sa cu aer de evacuare canalizat.
Funcție de ventil	3/2 bistabil
Presiune de lucru	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar
Valoare C	9 l/sbar
b-valoare	0.39
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	2200 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru producția de baterii Li-ion	Produsul corespunde definiției interne a Festo privind produsele de utilizat în producția de baterii: Componentele metalice cu conținut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare. Excepție constituie nichelul din oțeluri, suprafețele nichelate chimic, plăcile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher și bobinele
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianță	-10 °C...60 °C
Siguranța alimentară	vedeti informații detaliate despre material
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Poziție de instalare	orice
Direcția de curgere	nu este reversibil
Greutate produs	190 g

Caracteristica	Valoare
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conector pneumatic 3	G1/4
Material garnituri	TPE-U (PU)
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune