

Placa de inseriere VABX-A-P-EL-E12-MC-SHUH-XL

Numar piesa: 8188452

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	1 2
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Pozitie de conectare	lateral
Ansamblu insula de ventile	Ventile cu dimensiuni cu posibilitate de combinare
Numar maxim de bobine de ventil	32
Compatibil cu	Insula de ventile VTUX-A-P
Dimensiuni l x L x H	45.6 mm x 117.4 mm x 53.9 mm
Nota privind tensiunea de functionare	Sunt necesare module de retea SELV/PELV Observati caderea de tensiune
Tensiunea nominala de functionare sarcina CC	24 V
Nivel de poluare	2
Autorizare	RCM Mark
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	5 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-20 °C...50 °C
Cuplu max. de strangere pentru montare pe perete	6 Nm
Greutate produs	122.2 g
Control electric	Multi-pin
Lungimea max. a cablului	30 m
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Clema cu arc
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	34

Caracteristica	Valoare
Sectiune transversala a conectorului	0.2 mm ² ...1.5 mm ²
Iesire cablu	drept
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere
Tipul de montare	cu orificiu de trecere pentru surub M5
Conector pneumatic 1	pentru cartus 15 mm
Conexiune pneumatica 5	pentru cartus 15 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Ranforsat cu PA
Material capac	Ranforsat cu PA
Material garnituri	NBR
Material manson	otel inoxidabil inalt aliat
Material clema	otel inoxidabil aliaj inalt
Material piulita	otel inoxidabil aliaj inalt