


Combinatie grup de preparare aer LFR-1/4-DB-7-MINI-KC

Numar piesa: 8002799

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Latime	108 mm
Functia de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Seria	DB
Tip de actionare	manual
Blocaj de actionare	Lacat (optional) Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	40 µm
Purjare a condensului	rotire manuala
Structura constructiva	Regulator de filtrare pentru ventil START
Cantitate max. de condens	13 ml
Functia de regulator	Presiune de iesire constanta cu ventilare secundara cu comportament de curent invers fara compensare a presiunii prealabile
Indicator de presiune	cu manometru
Presiune de lucru	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21 psi...145 psi
Domeniu de reglare a presiunii	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7.25 psi...101.5 psi
Histerezis max. de presiune	0.5 bar
Debit normal max.	2500 l/min
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	1900 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-5 °C...50 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	245 g
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu orificiu de trecere cu coltar de sustinere
Racord manometru	G1/8
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material garnitura pentru ventile on/off	FPM
Material buton	POM
Material filtru	PE
Material carcasa	Ranforsat cu PA PC
Material sertar cu piston	POM