

Дроссель с обратным клапаном GRLA-1/4-NPT-QS-3/16-U

№ изделия: 190944

FESTO

для дросселирования на выхлопе, с поворотным присоединением.
Эти продукты можно заказать только через Фесто-США




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования в одном направлении
Пневматическое подключение, канал 1	QS-3/16
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/4-18
Элемент настройки	Рифленный винт
Стандартный расход через дроссель	170 l/min
Стандартный расход в направлении обратного клапана	130 l/min
Рабочее давление	1 ... 9 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Информация о материале, корпус	PBT с армированием
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом
Положение при сборке	Любое
Температура среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	36 g
Информация о материале, резьбовая часть	Латунь
Данные о материале, стопорное кольцо	ПОМ