

Шаговый двигатель MTR-ST-42-48S-AA

№ изделия: 530057

FESTO

Снимается, доступен до конца 2008




Таблица данных

Характеристика	Значение
Класс защиты изоляции	B
Номинальное напряжение DC	48 V
Номинальный ток мотора	1,8 A
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с руководством EU-EMV
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	45 - 80 %
Класс защиты	IP54
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Общий момент инерции массы при подъеме	0,068 kgcm ²
Удерживающий момент мотора	0,34 Nm
Момент инерции ротора	0,068 kgcm ²
Допустимая осевая нагрузка на вал	7 N
Допустимая радиальная нагрузка на вал	18 N
Вес продукта	390 g
Система электрического соединения	Разъем