

Розетка сетевого питания NTSD-WD-11

№ изделия: 533119

FESTO

для пневмоостровов.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	С гайкой
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	34 g
Электрическое подключение	4-пин Розетка разъема, угловая Вворачиваемый терминал
Диапазон рабочего напряжения AC	≤ 250 V
Допустимая нагрузка по току	16 A
Резьбовое подключение кабеля	Pg11
Допустимый диаметр кабеля	5 ... 11 mm
Поперечное сечение терминала	2,5 mm ²
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	PBT
Материал электрического контакта	Медный сплав Латунь