

Влагоотделитель MS12-LWS-G-U-V

№ изделия: 8005550

FESTO

отвод конденсата через автоматический клапан отвода конденсата.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	12
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Отвод конденсата	полностью автоматический
Тип конструкции	Центробежный отделитель
Макс. объем конденсата	400 ml
Кожух стакана	встроен как металлическая оболочка
Степень отделения конденсата	99 %
Рабочее давление	2 ... 12 bar
Макс. стандартный расход	40.000 l/min
Стандартный номинальный расход	25.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	5 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:7:4]
Температура среды	5 ... 60 °C
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Вес продукта	6,3 g
Тип крепления	Линейный монтаж Без монтажной скобы с принадлежностями Опция
Материал крышки	PA с армированием
Материал поворотного диска	POM
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминиевое литье под давление
Материал монтажной скобы	Алюминиевое литье под давление
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал соединителя модуля	Алюминиевое литье под давление
Материал стакана	Алюминиевый сплав
Материал уплотнения захвата	NBR
Материал экрана	PA
Материал разделительной плиты	POM