

Trojbodový uchopovač HGDD-35-A-G1

Číslo dielu: 1163038

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	35
Zdvih na jeden uchopovací palec	4 s
Max. presnosť výmeny	0.2 s
Max. uhol otáčania ax, ay uchopovacích palcov	0.1 stupeň
Max. vôľa uchopovacích palcov Sz	0.05 s
Rotačná symetria	0.2 s
Opakovateľná presnosť uchopovača	0.03 s
Počet uchopovacích palcov	3
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	dvojčinný
Funkcia uchopovača	3-bodový
Poistka sily uchopenia	pri otváraní
Konštrukcia	Naklonená rovina nútený priebeh pohybov
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	4 bar...8 bar
Prevádzkový tlak tesniacieho vzduchu	0 bar...0.5 bar
Max. pracovná frekvencia uchopovača	4 Hz
Min. doba otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	38 ms
Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	85 ms
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	1.37 kg.cm ²
Max. statická sila Fz na uchopovacích palcoch	300 N
Max. statický moment Mx na uchopovacích palcoch	12 Nm
Max. statický moment Myz na uchopovacích palcoch	8 Nm
Max. statický moment Mz na uchytávacích palcoch	8 Nm
Interval dodatočného mazania vodiacich prvkov	5 mil. spín. cyk.

Charakteristický znak	Hodnota
Max. hmotnosť na jeden externý uchopovací palec	57 g
Hmotnosť výrobku	370 g
Spôsob upevnenia	s priebežným otvorom a lícovaným kolíkom s vnútorným závitom a lícovaným kolíkom voliteľne:
Pneumatický prípoj tesniaceho vzduchu	M3
Pneumatický prípoj	M5
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS
Materiál uzatváracieho krytu	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná
Materiál čeľuste	Oceľ, tvrdená