

Centrovací krúžok EAML-80-6-80

Číslo dielu: 1209006

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	38 s
Upínací priemer 2	80 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	23 g
Kód rozhrania akčného člena	M80
Kód rozhrania pre teleso spojky	80A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS