



Pneumatický ventil

J-5/2-3/4-D-4

Číslo dielu: 12462

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 bistabilný
Spôsob ovládania	pneumatický
Konštrukčná šírka	76 s
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	6000 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	Pripojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1 G3/4
Prevádzkový tlak	-0.9 bar...16 bar
Konštrukcia	Piestový posúvač
Menovitá šírka	18 s
Rozmer rastra	82 s
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Zodpovedá norme	ISO 5599-1
Pomocné ručné ovládanie	žiadne
Kód ISO	401
Spôsob riadenia	priamo
Smer prietoku	reverzibilný
Prekrytie	pozitívne prekrytie
Riadiaci tlak	2 bar...16 bar
Čas spínania o	20 ms
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	1800 g
Spôsob upevnenia	na pripojovaciu dosku s priechodným otvorom a skrutkou
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	Pripojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1

Charakteristický znak	Hodnota
Prípoj riadiaceho vzduchu 14	Prípojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 1	Prípojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 2	Prípojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 3	Prípojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 4	Prípojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1
Pneumatický prípoj 5	Prípojovacia doska veľkosti 4 podľa ISO 5599-1
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník