

# Ventil electromagnetic VUVS-LT30-M32C-MD-N38-F8

Numar piesa: 8036721

**FESTO**



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                    | 3/2 normal închis monostabil                                                              |
| Tip de acționare                                     | electric                                                                                  |
| Dimensiune ventil                                    | 31 mm                                                                                     |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 1600 l/min                                                                                |
| Racord pneumatic de lucru                            | 3/8 NPT                                                                                   |
| Tensiune de funcționare                              | prin intermediul unei bobine, comandată separat                                           |
| Presiune de lucru                                    | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar                                                      |
| Structura constructivă                               | Scaun-farfurie                                                                            |
| Tip de revenire                                      | arc mecanic                                                                               |
| Autorizare                                           | c UL us - recunoscut (OL)                                                                 |
| Latimea nominală                                     | 7.9 mm                                                                                    |
| Funcția de evacuare a aerului                        | droselizabil                                                                              |
| Principiul de etansare                               | slab                                                                                      |
| Poziție de instalare                                 | orice                                                                                     |
| Acționare manuală                                    | cu blocare<br>cu palpare                                                                  |
| Tipul de comandă                                     | pilotat                                                                                   |
| Alimentarea cu aer pilot                             | intern                                                                                    |
| Direcția de curgere                                  | nu este reversibil                                                                        |
| Suprapunere                                          | suprapunere negativă                                                                      |
| b-valoare                                            | 0.4                                                                                       |
| Valoare C                                            | 6 l/sbar                                                                                  |
| Timp de comutare oprit                               | 32 ms                                                                                     |
| Timp de comutare pornit                              | 13 ms                                                                                     |
| Impuls de testare pozitiv max. la semnal 0           | 2000 μs                                                                                   |
| Impuls de testare negativ max. cu 1 semnal           | 3600 μs                                                                                   |
| Caracteristici bobina                                | Vezi bobina, care se comandă separat                                                      |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                             |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comandă          | Posibilitatea operării cu ulei (necesar pentru operare ulterioară)                        |
| Rezistența la vibrații                               | Testul aplicației de transport cu grad de înclinare 2 conform FN 942017-4 și EN 60068-2-6 |

| Caracteristica                       | Valoare                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rezistentă la socuri                 | Test de soc cu grad de înclinare 2 conform FN 942017-5 și EN 60068-2-27 |
| Clasă de rezistență la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii                            |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                       |
| Clasă de puritate a încăperii        | Clasă 6 conform ISO 14644-1                                             |
| Temperatură medie                    | -10 °C...60 °C                                                          |
| Mediu de comandă                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| Temperatură ambiantă                 | -10 °C...60 °C                                                          |
| Greutate produs                      | 305 g                                                                   |
| Tipul de montare                     | pe bară de racordare<br>cu orificiu de trecere<br>optional:             |
| Conectare orificiu de respirație     | necontorizat                                                            |
| Conexiune aer evacuat de comandă 82  | 10-32 UNF-2B                                                            |
| Conector pneumatic 1                 | 3/8 NPT                                                                 |
| Conexiune pneumatică 2               | 3/8 NPT                                                                 |
| Conector pneumatic 3                 | 3/8 NPT                                                                 |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                                                            |
| Material garnituri                   | HNBR<br>NBR<br>TPE-U (PU)                                               |
| Material carcasă                     | Aluminiu turnat sub presiune, lacuit                                    |
| Material sertar cu piston            | Aliaj de aluminiu forjat                                                |
| Material suruburi                    | Otel, galvanizat                                                        |