

Axa cantilever ELCC-TB-KF-110- -

Numar piesa: 8060574

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diametrul efectiv al pinionului de actionare	68.755 mm
Cursa de lucru	50 mm...2000 mm
Dimensiune	110
Rezerva cursa	0 mm...2000 mm
Pasul curelei dintate	8 mm
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Structura constructiva	Axa cantilever electro-mecanica
Acceleratie max.	30 m/s ²
Viteza max.	5 m/s
Precizie de repetare	±0,05 mm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP20
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Momentele de gradul 2 ale suprafetei ly	6830570 mm ⁴
Momente de gradul 2 ale suprafetei lz	4925970 mm ⁴
Cuplu max. de actionare	90 Nm
Forta max. Fy	20596 N
Forta max. Fz	20022 N
Moment max. Mx	317 Nm
Max. Moment My	2368 Nm
Moment max. Mz	2286 Nm
Forta max. de avans Fx	2500 N
Momentul de inertie al masei JH pe metru de cursa	174.9 kgcm ²
Momentul de inertie al masei JL pe kg de sarcina utila	11.8 kgcm ²
Momentul de inertie al masei JO	157.1 kgcm ²
Constanta de alimentare	216 mm/rot
Durata de viata de referinta	5000 km
Interval de lubrifiere in functie de distanta de rulare	1000 km
Masa mobila la o cursa de 0 mm cu al doilea cap de actionare	16953 g

Caracteristica	Valoare
Masa mobila la cursa de 0 mm	10017 g
Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm	148 g
Greutate sanie suplimentara	4777 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	27299 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	148 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm cu al doilea cap de actionare	39012 g
Material capac de inchidere	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material profil	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material cap de actionare	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material sina de ghidaj	Otel pentru rulmenti, acoperit cu Corrotect
Material carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
Material sanie	Aluminiu turnat, anodizat
Material corp de prindere al curelei dintate	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material curea dintata	Policloropren cu fibra de sticla si invelis de nailon