


Axa ghidare ELFC-KF-80-1000

Numar piesa: 8062831

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa de lucru	1000 mm
Dimensiune	80
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate pentru senzori inductivi
Acceleratie max.	15 m/s ²
Viteza max.	1.5 m/s
Ciclu de lucru	100%
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Potrivit pentru productia de baterii cu valori reduse de Cu/Zn/Ni (F1a)
Potrivirea camerelor curate, măsurată în conformitate cu ISO 14644-14	Clasa 7 conform ISO 14644-1
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Momentele de gradul 2 ale suprafetei ly	1370000 mm ⁴
Momente de gradul 2 ale suprafetei lz	1660000 mm ⁴
Forta max. Fy	5543 N
Forta max. Fz	5543 N
Moment max. Mx	59.8 Nm
Max. Moment My	56.2 Nm
Moment max. Mz	56.2 Nm
Forta max. Fy axa totala	900 N
Forta max. Fz axa totala	2700 N
Moment max. Mx axa totala	59.8 Nm
Moment max. axa mea totala	56.2 Nm
Moment max. Mz axa totala	56.2 Nm
Momentul de inertie torsional It	90500 mm ⁴
Forta de deplasare	15 N
Durata de viata de referinta	5000 km
Interval de intretinere	Lubrifiere pe toata durata de viata

Caracteristica	Valoare
Fy cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	20400 N
Fz cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	20400 N
Mx cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	220 Nm
My cu o durata de viata teoretica de 100 km (considerente pur orientative)	207 Nm
Mz cu o durata de viata teoretica de 100 km (consideratie pur orientativa)	207 Nm
Masa in miscare	815 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	1905 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	73 g
Deformatie dinamica (sarcina deplasata)	0,05 % din lungimea axei, maximum 0,5 mm
Deformatie statica (sarcina in stare de repaus)	0,1 % din lungimea axei
Material capac de inchidere	Aluminiu turnat sub presiune, lacuit
Material profil	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material banda de protectie	otel inoxidabil aliaj inalt
Material ghidare sanie	Otel
Material sina de ghidaj	Otel
Material sanie	Aluminiu turnat sub presiune