


Modul medzipolohy DADM-EP-G6-10

Číslo dielu: 1492072

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	10
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	nútený priebeh pohybov
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	3 bar...6 bar
Max. rýchlosť nárazu	0.8 m/s
Max. čas kyvu	150 ms
Opakovateľná presnosť	±0,02 mm
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. dorazová sila	500 N
Hmotnosť výrobku	154 g
Spôsob upevnenia	s priebežným otvorom a centrovacím puzdrom
Pneumatický prípoj	M3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	PU
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál páky	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ