


Drosel de cale VFOE-LS-T-R18-Q8

Numar piesa: 8068752

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Droselizare pe alimentare cu supapa de sens
Conector pneumatic 1	QS-8
Conexiune pneumatica 2	R1/8
Tip de actionare	manual
Element de reglare	Buton rotativ cu blocare
Tipul de montare	insurubabil
Debitul nominal normal in directia de strangulare	170 l/min
Debit nominal normal in sens antiretur	130 l/min...200 l/min
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Material carcasa	PBT
Protectie la explozie	Respectati informatiile din certificat Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Pozitie de instalare	orice
Latimea pe orizontala	13 mm
Pivotabilitate	360 de grade / nu este permisa o rotire permanenta
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
Debit normal in directia de acceleratie 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	270 l/min
Debit normal in sens antiretur 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	320 l/min...390 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura medie	-10 °C...60 °C

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	9.5 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	PBT
Material garnituri dinamice	HNBR
Material bolt filetat	Otel, galvanizat
Material inel detasabil	PBT
Material garnituri statice	NBR