


Generator vacuum OVEM-30-H-C-QO-CE-N-1PD

Numar piesa: 8070097

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diametru nominal duza Laval	3 mm
Dimensiune grila	36 mm
Design amortizor de zgomot	deschis
Pozitie de instalare	orice
Caracteristicile ejectorului	vid ridicat Standard
Finete de filtrare	40 µm
Actionare manuala	cu palpare suplimentar prin butoanele de control
Functie integrata	Ventil ejector cu puls, electric Drosel Ventil on/off electric Filtru Functia de economisire a aerului realizata electric Supapa de sens Amortizor de zgomot deschis Releu vacuum
Structura constructiva	modular
Rezistenta la scurtcircuit	da
Variabila masurata	Presiune relativa
Principiul de masurare	piezorezistent
Functia elementului de comutare	Deschizator Contact N/O
Functia de comutare	Comparator cu ferestre Comparator de prag
Functie de ventil	Inchis
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Intrare de comutare in conformitate cu standardul	IEC 61131-2
Tip de afisaj	4 caractere alfanumerice LCD cu iluminare din spate
Interval de afisare	-0.999 bar...0 bar
Unitati reprezentabile	bar
Optiuni de setare	prin afisaj si butoane
Indicatorul pozitiei de comutare	LCD
Afisajul starii de comutare	optic

Caracteristica	Valoare
Presiune de lucru	2 bar...8 bar
Presiunea de functionare pentru vacuum max.	4 bar
Vacuum max.	93 %
Presiunea nominala de functionare	6 bar
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera	181 l/min
Timpul de ventilare la presiunea nominala de functionare	0.2 s
Domeniu de tensiune de lucru CC	20.4 V...27.6 V
Ciclu de lucru	100%
Circuit de protectie inductiv	adaptat la bobinele MZ, MY, ME
Curent de iesire max.	100 mA
Curent rezidual	0.1 mA
Iesire de comutare	PNP
Cadere de tensiune	2 V
Caracteristici bobina	24 V CC: faza de joasa tensiune 0,3 W, faza de inalta tensiune 2,55 W
Rezistenta la suprasarcina	disponibil
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura medie	0 °C...50 °C
Umiditate relativa	5 - 85 %
Nivel de presiune acustica la presiune nominala de lucru	75 dB(A)
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Cuplu de strangere max.	0,8 Nm cu filet interior 2,5 Nm cu orificiu de trecere
Greutate produs	825 g
Domeniul de masurare a presiunii	-1 bar...0 bar
Precizia in ± % FS	3 %FS
Logica de comutare intrari	PNP (comutare pozitiva)
Conector electric	5 pini M12x1 Stecher
Protectie contra manipularii	Codul PIN
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu filet interior cu accesorii
Conector pneumatic 1	QS-10
Conector pneumatic 3	Amortizor de zgomot
Racord de vacuum	QS-12
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	HNBR NBR
Material duza de colectare	POM
Material filtru	Tesatura PA Otel sinterizat
Material carcasa filtru	ranforsat cu PA
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat Ranforsat cu PA
Material surub de reglare	Otel

Caracteristica	Valoare
Material amortizor de zgomot	Aliaj de aluminiu forjat POM Spuma PU
Material suruburi	Otel
Material carcasa pentru stecher	Alama, nichelata
Material stifturi	Otel
Material duza de pulverizare	Aliaj de aluminiu forjat
Material conector cu filet	Alama, nichelata