

# Naskrutkovací valec EGZ-10-5

Číslo dielu: 15036

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                  | Hodnota                                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Zdvih                                                  | 5 s                                                                    |
| Priemer piestu                                         | 10 mm                                                                  |
| Tlmenie                                                | bez tlmenia                                                            |
| Montážna poloha                                        | ľubovoľná                                                              |
| Spôsob fungovania                                      | tlačný<br>jednočinný                                                   |
| Konštrukcia                                            | Piest<br>Piestna tyč<br>Rúra valca                                     |
| Snímanie polohy                                        | bez                                                                    |
| Varianty                                               | jednostranná piestna tyč                                               |
| Prevádzkový tlak                                       | 2 bar...8 bar                                                          |
| Prevádzkové médium                                     | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]                           |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                | Ester oil < 0.1mg/m <sup>3</sup> , according to ISO 8573-1:2010 [:::2] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                     | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                             |
| Zhoda s LABS                                           | VDMA24364-B2-L                                                         |
| Teplota okolia                                         | -20 °C...80 °C                                                         |
| Uťahovací moment upevnenia pohonu                      | 20 Nm                                                                  |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)            | 42 N                                                                   |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie | 42 N                                                                   |
| Spôsob upevnenia                                       | s vonkajším závitom<br>s kontramaticou<br>voliteľne:                   |
| Pneumatický prípoj                                     | M5                                                                     |
| Materiál veka                                          | POM                                                                    |
| Materiál tesnení                                       | TPE-U(PU)                                                              |
| Materiál telesa                                        | Mosadz<br>poniklované                                                  |
| Materiál piestnej tyče                                 | vysokolegovaná oceľ                                                    |