

## Amortizor de soc DYEF-G8-M12-Y1

Numar piesa: 8073907

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                           | M12                                                                          |
| Cursa                                | 1.2 mm                                                                       |
| Amortizare                           | inele/placi elastice de amortizare pe ambele parti, fara opritor metalic fix |
| Pozitie de instalare                 | orice                                                                        |
| Detectarea pozitiei                  | fara                                                                         |
| Viteza max. de impact                | 0.8 m/s                                                                      |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                 |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B2-L                                                               |
| Temperatura ambianta                 | -10 °C...60 °C                                                               |
| Lungime de amortizare                | 1.2 mm                                                                       |
| Cuplu de strangere max.              | 5 Nm                                                                         |
| Consumul max. de energie pe cursa    | 0.35 J                                                                       |
| Greutate produs                      | 72.5 g                                                                       |
| Tipul de montare                     | cu bucsa filetata                                                            |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                                                                 |
| Material garnituri                   | NBR                                                                          |
| Material carcasa                     | Otel aliaj inalt                                                             |