


Cablu de legatura NEBA-M8W3-U-2.5-N-M8G3

Numar piesa: 8078300

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 61076-2-104 EN 61984
Autorizare	c UL us - Listed (OL)
Utilizarea conforma cu destinatia	Cablul de legatura conecteaza dispozitivele de camp (senzori, actuatori) cu controllerele.
Protectie la explozie	Respectati informatiile din certificat Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Organizatia emitenta a certificatului	UL E253748
Denumirea liniei	fara ecranare
Frecventa de conectare	100
Greutate produs	54 g
Nota de aplicare	Indeplineste cerintele IEC 61010-1 si 61010-2-202, in special pentru ventile Festo actionate electric. Doar circuitele cu energie limitata, cu un curent maxim de 4 A, la o tensiune maxima de circuit deschis de 30 V CC sunt permise pentru alimentarea ventilului actionat electric produs de Festo.
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	3
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub hexagonal SW9 si cap randalinat rotativ
Conexiune electrica 1, tip de montare compatibil	Compatibil cu dispozitivul de blocare a surubului pivotant/ne-pivotant
Conexiunea electrica 1, alocarea terminalelor	Pin 1 = BN Pin 3 = BU Pin 4 = BK
Conexiune electrica 1, afisaj	fara
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	rotund

Caracteristica	Valoare
Conectorare electrica 2, tip de racord	Stecher
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	3
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	3
Conexiune electrica 2, tip de montare	Blocare cu surub hexagonal SW9 si cap randalinat rotativ
Conexiune electrica 2, tip de montare compatibil	Compatibil cu dispozitivul de blocare a surubului pivotant/ne-pivotant
Conexiunea electrica 2, alocarea terminalelor	Pin 1 = BN Pin 3 = BU Pin 4 = BK
Conexiune electrica 2, afisaj	fara
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...60 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...48 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	4 A
Rezistenta la supratensiune	1,5 kV
Lungime cablu	2,5 m
Proprietate cablu	adecvat pentru lanțuri energetice/ roboți rezistent la abraziune aderenta redusa ignifugat si cu stingere automata
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere Rezistenta la torsiune : > 300.000 cicluri, ±270°/0,1 m Rezistenta la incovoiere: > 50.000 cicluri, raza de indoire de 5 mm Lanț energetic: > 5 milioane de cicluri, rază de îndoire de 28 mm
Indicatie privind conditiile de testare cablu	testat la 23 °C
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	12 mm
Diametrul cablului	3,8 mm
Ansamblu cablu	3 x 0,25 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0,25 mm ²
Tip de protectie	IP65 IP68 IP69K
Caracteristici speciale	Rezistent la UV rezistent la hidroliza rezistent la lubrifiantii de racire rezistent la microbi rezistent la ulei rezistent la ozon
Utilizare în aer liber	Locuri de utilizare cu expunere climatica directa la exterior Clasa D1 pe baza IEC 60654-1
Temperatura ambienta	-40 °C...85 °C
Nota referitoare la temperatura ambientala	-40 - 50°C in cazul aplicatiilor UL
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-20 °C...85 °C
Indicatii privind temperatura ambientala cu canal de cabluri mobil	-20 - 50°C in cazul aplicatiilor UL
Temperatura de depozitare	-25 °C...55 °C
Nota privind temperatura rulmentului	pe termen scurt pentru transport in ambalaj -40 ... 85 °C
Umiditate relativa	max. 93% la 40°C
Inaltime nominala de utilizare	<= 2000 m NHN
Categoria de supratensiune	II
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Potrivit pentru productia de baterii cu valori reduse de Cu/Zn/Ni (F1a)
Potrivirea camerelor curate, măsurată în conformitate cu ISO 14644-14	Clasa 4 conform ISO 14644-1

Caracteristica	Valoare
Nota privind materialele	fara CFC Conform RoHS fara cadmiu fara halogen fara ester de acid fosforic
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	gri
Material carcasa	TPE-U (PUR)
Culoarea carcasei	negru
Material dispozitiv de blocare cu surub	Zinc turnat sub presiune, placat cu nichel
Material garnituri	FPM
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru aurit
Material manson de izolare	PP