


Bezdotykový spínač SMEO-1-LED-230-B

Číslo dielu: 151671

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	Bloková konštrukcia
Zodpovedá norme	EN 60947-5-2
Povolenie	RCM Mark
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV smernica EÚ k nízkemu napätiu podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Merané hodnoty	Poloha
Princíp merania	magnetické jazýčkové relé
Teplota okolia	-20 °C...70 °C
Opakovateľná presnosť	0.2 s
Spínací výstup	kontaktný, bipolárny
Funkcia spínacieho prvku	Spínač
Čas zapnutia	0.5 ms
Čas vypnutia	0.03 ms
Max. frekvencia spínania	500 Hz
Max. výstupný prúd AC	250 mA
Max. výstupný prúd DC	120 mA
Max. spínací výkon AC	40 VA
Max. spínací výkon DC	40 W
Pokles napätia	4.5 V
Zvyškový prúd	0 mA
Odolnosť proti skratu	nie
Odolnosť proti preťaženiu	nie je k dispozícii
Rozsah prevádzkového napätia AC	5 V...250 V
Rozsah prevádzkového napätia DC	5 V...200 V
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	otvorený koniec

Charakteristický znak	Hodnota
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	2
Smer výstupu, prípoj	po dĺžke
Dĺžka kábla	2.5 m
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál plášťa kábla	PVC
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Uťahovací moment	2.9 Nm
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	100 g
Farba telesa	čierna
Materiál telesa	Epoxidová živica PC PET Oceľ TPE-O Zinkový tlakový odliatok
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...70 °C
Druh krytia	IP67
Odolnosť proti rázovému napätiu	4 kV
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3