

Uhlová doska zreťazenia NAVW-1/4-1-ISO

Číslo dielu: 152789

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zodpovedá norme	ISO 5599-1
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Ester oil < 0,1 mg/m ³ , podľa ISO 8573-1:2010 [:::2]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...80 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	320 g
Spôsob upevnenia, pripojovacia doska	s priechodným otvorom
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Prípoj riadiaceho vzduchu 12/14	G1/8
Prípoj pomocného riadiaceho tlaku 12	G1/8
Prípoj pre pomocný riadiaci vzduch 14	G1/8
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	G1/8
Prípoj riadiaceho vzduchu 14	G1/8
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Pneumatický prípoj 4	G1/4
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok