

# Nástrčné T-zoskrutkovanie QSTF-1/4-10-B

Číslo dielu: 153188

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                           | Hodnota                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                         | Štandard                                                                   |
| Menovitá šírka                                  | 7.1 s                                                                      |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape            | Povrchová úprava                                                           |
| Montážna poloha                                 | ľubovoľná                                                                  |
| Tvar                                            | Tvar L, prídavný prípoj s pozdĺžnym vnútorným závitom                      |
| Veľkosť balenia                                 | 1                                                                          |
| Konštrukcia                                     | Princíp push-pull                                                          |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty        | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi          |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty             | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi        |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku                  | Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C                                          |
| Prevádzkové médium                              | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu         | Možnosť prevádzky s mazaním                                                |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                  |
| Zhoda s LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Trieda čistoty priestoru                        | Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1                                           |
| Teplota okolia                                  | -10 °C...80 °C                                                             |
| Menovitý ťahovací moment                        | 9 Nm                                                                       |
| Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment | ± 20 %                                                                     |
| Hmotnosť výrobku                                | 41 g                                                                       |
| Počet výstupov                                  | 2                                                                          |
| Počet prívodov                                  | 1                                                                          |
| Spôsob upevnenia                                | Vonkajší šesťhran SW17                                                     |
| Pneumatický prípoj 1                            | Vonkajší závit R1/4                                                        |
| Pneumatický prípoj 2                            | Vnútorný závit G1/4<br>pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm              |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                      | modrá                                                                      |
| Pokyny k materiálú                              | V zhode s RoHS                                                             |
| Materiál telesa                                 | PBT                                                                        |

| Charakteristický znak            | Hodnota                           |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Materiál dutej skrutky           | Poniklovaná mosadz                |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku    | POM                               |
| Materiál tesnenia hadice         | NBR                               |
| Materiál časti na upnutie hadice | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |