

# Adaptor NEFM-REG6-K-0.5-R3G8

Numar piesa: 8097197

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                 | Valoare                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Greutate produs                                | 56 g                                                                |
| Conector electric 1, functie                   | Partea fieldbus                                                     |
| Conector electric 1, design                    | unghiular                                                           |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare        | Priza                                                               |
| Conexiune electrica 1, iesire de cablu         | drept                                                               |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare | Schema de conectare RE                                              |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire      | 6                                                                   |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate       | 6                                                                   |
| Conexiune electrica 2, functie                 | Pagina de control                                                   |
| Conexiune electrica 2, design                  | unghiular                                                           |
| Conectorare electrica 2, tip de racord         | Stecher                                                             |
| Conexiune electrica 2, iesire de cablu         | drept                                                               |
| Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare | RJ45                                                                |
| Conector electric 2, numar de pini/conductoare | 8                                                                   |
| Conector electric 2, pini/conductoare alocate  | 6                                                                   |
| Domeniu de tensiune de lucru CC                | 0 V...30 V                                                          |
| Domeniu de tensiune de lucru CA                | 0 V...30 V                                                          |
| Capacitate de transport a curentului la 40 °C  | 1.6 A                                                               |
| Rezistenta la supratensiune                    | 2 kV                                                                |
| Ecranare                                       | da                                                                  |
| Lungime cablu                                  | 0.5 m                                                               |
| Proprietate cablu                              | Standard                                                            |
| Conditii de testare cablu                      | Conditii de testare la cerere                                       |
| Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri     | 68 mm                                                               |
| Diametrul cablului                             | 6.8 mm                                                              |
| Ansamblu cablu                                 | 4 x (2 x 0,081 mm <sup>2</sup> ) + 1 x (2 x 0,205 mm <sup>2</sup> ) |

| Caracteristica                                     | Valoare                                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sectiunea transversala nominala a conductorului    | 0.081 mm <sup>2</sup><br>0.205 mm <sup>2</sup><br>AWG24<br>AWG28 |
| Tip de protectie                                   | IP20                                                             |
| Nota privind tipul de protectie                    | in stare asamblata                                               |
| Temperatura ambianta                               | -40 °C...80 °C                                                   |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform directivei RoHS a UE                                     |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor RoHS din UK                              |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364 zona III                                               |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS                                                     |
| Nivel de poluare                                   | 3                                                                |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 0 - nu este afectat de coroziune                                 |
| Material manta de cablu                            | PVC                                                              |
| Culoare manta de cablu                             | negru                                                            |
| Material carcasa                                   | PVC                                                              |
| Culoarea carcasei                                  | gri                                                              |
| Material manson de izolare                         | PVC                                                              |